

スクリー管

1

液体用ガラス
樹脂容器

- 2 薬液・粉末用ガラス
樹脂容器
- 3 チューブ
- 4 バイアル瓶
- 5 小型～大型
汎用瓶
- 6 スポイド瓶
スプレー瓶
- 7 アロマト用容器
スポイド対応容器
- 8 クリーム容器
- 9 計量容器類
- 10 ピペット
- 11 収納ホルダー
- 12 部品類
- 13 特性表

スクリー管 P.16

TS-FS
スクリー管 P.17

FC
スクリー管 P.20

CC
スクリー管 P.22

密着
スクリー管 P.24

BCO
スクリー管 P.25

マイター
バイアル P.26

スクリー
カップ P.28

FS-TS
メジャーバイアル P.29

クリーン
スクリー管 P.30

シリコン
コーティングV P.31

ローソク瓶 P.32

アルコール
ランプ P.33

セントバイアル P.34

PPセント
バイアル P.35

PPバイアル瓶 P.36

エムPPバイアル P.38

エムロック
ポトル P.39

ピンバイアル P.40

ノズルバイアル P.41

エムライト
ポトル P.42

PETローション
ポトル P.44



KNTポトル P.46

デュエット
ポトル P.47

マイター
バップ P.48

マルエムバック P.49

メーリングポトル P.50



スクリー管(珪酸ガラス 日本電気硝子製)

●[基本セット内容] 本体+スクリーキャップPPハイシート付

	コード	型番	容量 (mL)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	小箱入数 (本数)	大箱入数 (本数)	基本セット 単価	本体のみ	
										コード	単価
透明	0101-25	No.03	1.5	11.7	32	4.5	200	5,000	¥ 58	0101-252	¥ 44
	0101-01	No.02	2.0	11.7	35	5.4	200	5,000	¥ 60	0101-012	¥ 46
	0101-02	No.01	3.5	15.0	40	7.2	100	2,800	¥ 75	0101-022	¥ 60
	0101-03	No.1	4.0	16.5	40	7.2	100	2,200	¥ 76	0101-032	¥ 61
	0101-04	No.2	6.0	18.0	40	10.0	100	2,000	¥ 76	0101-042	¥ 61
	0101-05	No.3	9.0	21.0	45	10.0	100	1,800	¥ 94	0101-052	¥ 78
	0101-21	No.3L	10.0	21.0	50	10.0	100	1,600	¥ 105	0101-212	¥ 89
	0101-06	No.4	13.5	24.0	50	14.5	50	1,000	¥ 116	0101-062	¥ 96
	0101-07	No.5	20.0	27.0	55	14.5	50	800	¥ 130	0101-072	¥ 110
	0101-08	No.6	30.0	30.0	65	14.5	50	600	¥ 148	0101-082	¥ 128
褐色	0101-09	No.7	50.0	35.0	78	20.3	50	500	¥ 204	0101-092	¥ 176
	0101-23	No.7L	60.0	40.0	75	20.3	50	400	¥ 258	0101-232	¥ 230
	0101-10	No.8	110.0	40.0	120	20.3	50	300	¥ 306	0101-102	¥ 278
	0101-26	No.03	1.5	11.7	32	4.5	200	5,000	¥ 60	0101-262	¥ 46
	0101-11	No.02	2.0	11.7	35	5.4	200	5,000	¥ 60	0101-112	¥ 46
	0101-12	No.01	3.5	15.0	40	7.2	100	2,800	¥ 79	0101-122	¥ 64
	0101-13	No.1	4.0	16.5	40	7.2	100	2,200	¥ 80	0101-132	¥ 65
	0101-14	No.2	6.0	18.0	40	10.0	100	2,000	¥ 82	0101-142	¥ 66
	0101-15	No.3	9.0	21.0	45	10.0	100	1,800	¥ 98	0101-152	¥ 82
	0101-22	No.3L	10.0	21.0	50	10.0	100	1,600	¥ 108	0101-222	¥ 92

※販売は小箱入数単位にてお受け致します。
※穴あき栓・ドロップ栓は使用不可となります。
※本体・キャップが同梱されています。仕切りはございません。
※本体のみはご注文頂いてからの作業になりますので、日数を頂く場合がございます。

部材▶P.18

樹脂製▶P.36・P.37

ホルダー▶P.288～P.301