


## 目盛付きタイプ

先端5cmより1cm間隔で目盛が付いています。  
挿入深度が把握できるため、より安全に挿入をすることが出来ます。



**コネクタタイプ 先端ラウンドカット (2孔式)**

商品コード	JANコード	品番・規格	Fr (サイズ)	外径 (mm)	全長 (cm)
23-362	4987458233623	NSC-5(TA2)CM	5	1.67	40
23-363	4987458233630	NSC-6(TA2)CM	6	2.00	
23-614	4987458236143	NSC-8(TA2)CM	8	2.67	
23-611	4987458236112	NSC*10(TA2)CSM	10	3.33	
23-638	4987458236389	NSC-12(TA2)CSM	12	4.00	
23-639	4987458236396	NSC-14(TA2)CSM	14	4.67	
★ 23-364	4987458233647	NSC-16(TA2)CSM	16	5.33	46
★ 23-332	4987458233326	NSC-18(TA2)CSM	18	6.00	
23-386	4987458233869	NSC-10(TA2)CM	10	3.33	56
23-376	4987458233760	NSC-10(TA2)CM-560	10	3.33	
23-387	4987458233876	NSC-12(TA2)CM	12	4.00	
23-388	4987458233883	NSC-14(TA2)CM	14	4.67	
★ 23-389	4987458233890	NSC-16(TA2)CM	16	5.33	60
★ 23-390	4987458233906	NSC-18(TA2)CM	18	6.00	

★特注品 50本入/箱

**調節バルブタイプ 先端ラウンドカット (2孔式)**

商品コード	JANコード	品番・規格	Fr (サイズ)	外径 (mm)	全長 (cm)
23-616	4987458236167	NSC-5(TA2)M	5	1.67	40
23-617	4987458236174	NSC-6(TA2)M	6	2.00	
23-640	4987458236402	NSC-8(TA2)M	8	2.67	
23-395	4987458233951	NSC-10(TA2)M	10	3.33	46
23-396	4987458233968	NSC-12(TA2)M	12	4.00	
23-397	4987458233975	NSC-14(TA2)M	14	4.67	56
23-398	4987458233982	NSC-16(TA2)M	16	5.33	

50本入/箱

## 小包装タイプ

10本単位で購入可能

1箱10本入りにより、  
余剰在庫と保管スペースを削減することができます。



**コネクタタイプ 先端ラウンドカット (2孔式)**


商品コード	JANコード	品番・規格	Fr (サイズ)	外径 (mm)	全長 (cm)
23-334	4987458233340	NSC SP-10(TA2)CS	10	3.33	40
23-335	4987458233357	NSC SP-12(TA2)CS	12	4.00	
23-336	4987458233364	NSC SP-14(TA2)CS	14	4.67	

10本入/箱

## 関連製品

### ニプロ吸引カテーテルホルダー ニプロ吸引カテーテルホルダーダブル

吸引カテーテルをベッドサイドや医療用カートに必要な数量だけ分配・収納するためのポリプロピレン製ケースです。



■使用例

※S字フックは付属しておりません

- ニプロ吸引カテーテルホルダーは吸引カテーテルの長さを問わずにご使用頂けます。
- ニプロ吸引カテーテルホルダーダブルは短いカテーテルと長いカテーテルを仕分けて収納が出来ます。

商品コード	JANコード	品番・規格	寸法
23-750	4987458237508	ニプロ吸引カテーテルホルダー	110mm×50mm×400mm
23-751	4987458237515	ニプロ吸引カテーテルホルダーダブル	110mm×50mm×460mm

10枚入/箱

# ニプロ吸引カテーテルシリーズ

医療機器認証番号 224AABZX00025000  
医療機器クラス分類 クラスII (管理医療機器)





# SUCTION CATHETER

# 手袋付き、目盛付き、小包装タイプを新たにラインナップ。用途に合わせて選択頂けます。

## 特長


- チューブ表面に特殊な加工を施すことにより、挿管チューブへの抵抗を抑え、非常にスムーズに挿入が可能です。

### 表面梨地加工



- しなやかな柔らかさとコシをもたせたチューブ材質です。

## 構成



### ●カラーコード

灰色 5Fr	薄緑 6Fr	薄青 8Fr	黒 10Fr	白 12Fr	緑 14Fr	棕色 16Fr	赤 18Fr
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

※ハブカラーは、ISO8836/JIST3251に準拠しております。又、ハブカラーの色調は見本です。実際の製品の色と若干異なりますのでご了承願います。

## 標準タイプ



### コネクタタイプ 先端ラウンドカット (2孔式)

商品コード	JANコード	品番・規格	Fr(サイズ)	外径(mm)	全長(cm)
23-618	4987458236181	NSC-5(TA2)C	5	1.67	40
23-651	4987458236518	NSC-6(TA2)C	6	2.0	
23-652	4987458236525	NSC-8(TA2)C	8	2.67	
23-606	4987458236068	NSC*10(TA2)CS	10	3.33	
23-654	4987458236549	NSC-12(TA2)CS	12	4.0	
23-655	4987458236556	NSC-14(TA2)CS	14	4.67	
23-656	4987458236563	NSC-16(TA2)CS	16	5.33	
23-657	4987458236570	NSC-18(TA2)CS	18	6.0	
23-697	4987458236976	NSC*10(TA2)C	10	3.33	46
23-679	4987458236792	NSC-10(TA2)C-560	10	3.33	
23-694	4987458236945	NSC-12(TA2)C	12	4.0	56
23-695	4987458236952	NSC-14(TA2)C	14	4.67	
23-696	4987458236969	NSC-16(TA2)C	16	5.33	
23-682	4987458236822	NSC-18(TA2)C	18	6.0	

50本入/箱

### 調節バルブタイプ 先端ラウンドカット (2孔式)

商品コード	JANコード	品番・規格	Fr(サイズ)	外径(mm)	全長(cm)
23-377	4987458233777	NSC-5(TA2)	5	1.67	40
23-378	4987458233784	NSC-6(TA2)	6	2.0	
23-379	4987458233791	NSC-8(TA2)	8	2.67	
★23-361	4987458233616	NSC-10(TA2)S	10	4.00	46
23-369	4987458233692	NSC-12(TA2)S	12	4.67	
23-370	4987458233708	NSC-14(TA2)S	14	5.33	56
23-380	4987458233807	NSC-10(TA2)	10	3.33	
23-385	4987458233852	NSC-10(TA2)-560	10	3.33	
23-381	4987458233814	NSC-12(TA2)	12	4.0	
23-382	4987458233821	NSC-14(TA2)	14	4.67	
23-383	4987458233838	NSC-16(TA2)	16	5.33	
23-384	4987458233845	NSC-18(TA2)	18	6.0	

★特注品

50本入/箱

## 手袋付きタイプ

手袋付きのため、より清潔操作が可能になりました。5Fr・6Fr・8Frには先端5cmより1cm間隔で目盛が付いています。



※吸引カテーテル1本につき手袋1枚が付いています。

### 調節バルブタイプ 先端ラウンドカット (2孔式)

商品コード	JANコード	品番・規格	Fr(サイズ)	外径(mm)	全長(cm)
23-340	4987458233401	NSCG-5(TA2)M	5	1.67	40
23-341	4987458233418	NSCG-6(TA2)M	6	2.00	
23-342	4987458233425	NSCG-8(TA2)M	8	2.67	
23-343	4987458233432	NSCG-10(TA2)S	10	3.33	
23-344	4987458233449	NSCG-12(TA2)S	12	4.00	
23-345	4987458233456	NSCG-14(TA2)S	14	4.67	
★23-346	4987458233463	NSCG-16(TA2)S	16	5.33	
★23-347	4987458233470	NSCG-18(TA2)S	18	6.00	
23-348	4987458233487	NSCG-10(TA2)-500	10	3.33	50
23-349	4987458233494	NSCG-12(TA2)-500	12	4.00	
23-350	4987458233500	NSCG-14(TA2)-500	14	4.67	
23-351	4987458233517	NSCG-16(TA2)-500	16	5.33	

●5Fr・6Fr・8Frには先端5cmより1cm間隔で目盛が付いています

50本入/箱

★特注品

### コネクタタイプ 先端ラウンドカット (2孔式)

商品コード	JANコード	品番・規格	Fr(サイズ)	外径(mm)	全長(cm)
23-352	4987458233524	NSCG-5(TA2)CM	5	1.67	40
★23-353	4987458233531	NSCG-6(TA2)CM	6	2.00	
★23-354	4987458233548	NSCG-8(TA2)CM	8	2.67	
23-355	4987458233555	NSCG-10(TA2)CS	10	3.33	
23-356	4987458233562	NSCG-12(TA2)CS	12	4.00	
23-357	4987458233579	NSCG-14(TA2)CS	14	4.67	
★23-358	4987458233586	NSCG-16(TA2)CS	16	5.33	
★23-359	4987458233593	NSCG-18(TA2)CS	18	6.00	
★23-365	4987458233654	NSCG-10(TA2)C-500	10	3.33	50
23-366	4987458233661	NSCG-12(TA2)C-500	12	4.00	
23-367	4987458233678	NSCG-14(TA2)C-500	14	4.67	
★23-368	4987458233685	NSCG-16(TA2)C-500	16	5.33	

★特注品

50本入/箱

### 手袋装着手順 (右利きの場合)



### 手袋廃棄手順 (右利きの場合)

