

人工鼻用フィルタセット

エルボー付人工鼻用フィルターバリエーション



	1	2	3
カタログ番号	1341197S	1541197	1745197
製品名	インターサーム	クリアサーム3	ハイドロガードミニ
規格	エルボー付	エルボー付	エルボー付
湿度交換率 (mgH ₂ O/L, VT=500mL)	32.3	30.8	24.3
水分損失率 (mgH ₂ O/L)	6	7.8	—
捕集率% (バクテリア) *1	>99,999	>99,99	>99,99999
捕集率% (ウイルス) *2	>99,998	>99,99	>99,99999
フィルタ方式	静電式	静電式	機械式
死腔量 (mL)	63	66	69
流量抵抗 (cmH ₂ O, 30L/min)	1.5	1.2	1.6
流量抵抗 (cmH ₂ O, 60L/min)	4.0	3.2	4.0
重さ (g)	38	36	37
患者側ポート	22M/15F	22M/15F	22M/15F
機械側ポート	22F/15M	22F/15M	22F/15M
最低一回換気量 (mL)	180	200	200
最大一回換気量 (mL)	1,000	1,000	1,000
包装単位	50入	50入	50入
販売名	インターサージカル人工鼻用 フィルタセットS	インターサージカル人工鼻用フィルタセット	
認証番号	223AFBZX00089000	223AFBZX00087000	
滅菌	エチレンオキシドガス滅菌	—	

	4	5	6
カタログ番号	1831197	1441197	1331197S
製品名	クリアサームミニ	クリアサームマイクロ	インターサームミニ
規格	エルボー付	エルボー付	エルボー付
湿度交換率 (mgH ₂ O/L, VT=250mL)	31.4	26.8 (VT=25mL)	30.2
水分損失率 (mgH ₂ O/L)	7.1	12.3	8.4
捕集率% (バクテリア) *1	>99,999	>99,999	>99,9999
捕集率% (ウイルス) *2	>99,99	>99,99	>99,99
フィルタ方式	静電式	静電式	静電式
死腔量 (mL)	34	17	36
流量抵抗 (cmH ₂ O, 30L/min)	2.0	1.4 (15L/min)	2.6
流量抵抗 (cmH ₂ O, 60L/min)	—	—	—
重さ (g)	29	19	27
患者側ポート	22M/15F	22M/15F	22M/15F
機械側ポート	22F/15M	15M	22F/15M
最低一回換気量 (mL)	75	>35	≥90
最大一回換気量 (mL)	250	75	—
包装単位	40入	40入	30入
販売名	インターサージカル人工鼻用フィルタセット		インターサージカル人工鼻用フィルタセットS
認証番号	223AFBZX00087000		223AFBZX00089000
滅菌	—	—	エチレンオキシドガス滅菌

*1 Biosafety Investigation Unit, Health Protection Agency, Porton Down, Salisbury, Wiltshire, UK

*2 Nelson Laboratories Inc, Salt Lake City, Utah, USA